

PROMOTE PMR-165 マルチルーター 165PCS

数字の左側は直径、右側は長さを表します。
但し、フェルトパフ、切断砥石、研削砥石等の右側は厚みを表します。

品名	サイズ・形状	数量	使用用途
1	サンディングバンド 6.35×12.7mm 粒度150	12	金属・木材のサンディング
2	" 12.7×12.7mm // 150	10	"
3	フェルトパフ 25.4×6.35mm	1	金属・貴金属の研磨・艶出し。研磨剤をつけて使用下さい
4	布パフ 25.4×3.2mm	1	"
5	フェルトパフ 12.7×9.5mm	4	"
6	" 砲弾型 9.5×19mm	1	"
7	ラバーエメリーホイール 22.2×4mm	1	金属の中～細目仕上の研磨
8	HSSドリル 1.6mm	2	金属・木材・プラスチックの穴あけ
9	" 2.4mm	2	"
10	" 3.2mm	2	"
11	ゴムドラム軸 12.7×12.7mm	1	12.7×12.7mmのサンディングバンドに使用
12	" 6.35×12.7mm	1	6.35×12.7mm "
13	ダイヤモンド電着バー 円柱	2	金属・ガラス・陶器・石材・プラスチック・貝殻・精密研磨・文字入れ等
14	" 球形 小	2	"
15	" 球形 大	1	"
16	" テーパー	2	"
17	精密ロータリーヤスリバー 円柱	1	金属・プラスチックの精密研磨
18	" 球形	1	"
19	" テーパー	1	"
20	軸付砥石 青 20×4mm	2	陶器・ガラス・石材の研削・研磨
21	" " 9.5×3.2mm	2	"
22	" オレンジ 15.8×9.5mm	2	金属の研削・研磨
23	" 砲弾型 " 9.5×19mm	2	"
24	" " 9.5×12.7mm	2	"
25	ナイロン 筆型ブラシ 5×8mm	1	金属・プラスチックの研磨・クリーニング
26	" カップ型ブラシ 11.6×9mm	1	"
27	" ホイール型ブラシ 22×2mm	1	"

品名	サイズ・形状	数量	使用用途
28	ステンレス筆型ブラシ 5×8mm	1	金属の錆落とし・研磨・クリーニング等
29	" カップ型ブラシ 11.6×9mm	1	"
30	" ホイール型ブラシ 22×2mm	1	"
31	真鍮 筆型ブラシ 5×8mm	1	"
32	" カップ型ブラシ 11.6×9mm	1	"
33	" ホイール型ブラシ 22×2mm	1	"
34	切断砥石 24×0.4mm	36	金属・プラスチック等の精密切断
35	" 24×0.8mm	30	"
36	研磨剤 青	2	金属の艶出し・磨き
37	コレットチャック 1.5~1.6mm	1	
38	" 2.34~2.4mm	1	
39	" 3.0~3.2mm	2	
40	研削砥石 青 19×3.2mm	6	陶器・石材の研削・研磨
41	" ピンク 19×3.2mm	6	金属の研削・研磨
42	ドレッシングストーン	1	軸付砥石の型修正・フェルトパフの研磨剤落としに使用
43	マンドレル 1.6mm	2	切断砥石・研削砥石・布パフ・ラバーエメリーホイールに使用
44	" 2.4mm	1	"
45	スクリューマンドレル	1	フェルトパフに使用
46	フラップホイール軸付 32×9.5mm 粒度80	1	金属・木材研磨・サンディング
47	切断砥石(ファイバーグラス補強) 32×1.2mm	5	金属・プラスチックの切断
48	レンチ 9.5mm	1	先端の細い部分はマンドレルのネジ締め 9.5mmの開き部分はルーターのチャックに使用
49	マルチミニルーター	1	
50	フレキシブルシャフト 全長約1,100mm	1	

●注意 ●作業中は防じんメガネ、マスクを着用下さい。●子供さんの手の届かない所に保管して下さい。

輸入元: PROMOTE CORP.,
OSAKA JAPAN TEL:06(6568)1900
<http://www.osakadaishin.co.jp>
MADE IN CHINA



4 516474 500176